

Nadelventile

Nadelventile von Parker Legris sind die erste Wahl für Anwendungen, bei denen es auf zuverlässige **Regulierung von Medien** ankommt bei gleichzeitig **absoluter Dichtheit** der Systeme. Die kompakten Nadelventile passen sich mühelos an alle Systeme an und überzeugen durch ihre extrem hohe Lebensdauer.

Produktvorteile

Robustes Design & einfache Anwendung

Präzise Durchflussregulierung
Pressmessing für optimale mechanische Dauerfestigkeit
Robuste Nadel für zuverlässige Funktion
Gute Korrosionsbeständigkeit

Breit-gefächertes Programm

Zwei Werkstoffe zur optimalen Anpassung an die jeweilige Anwendung: Messing vernickelt und Edelstahl
Zahlreiche Ventilvarianten und Sicherheitszubehör



Drucklufttechnik
Wasserkreisläufe
Werkzeugmaschinen
Gummiindustrie
Verpackung
Textilindustrie


Anwendungen

Technische Daten

	Messing		Edelstahl		
Geeignete Medien	Druckluft, Wasser, industrielle Medien, etc. Weitere Medien auf Anfrage.		Medien aller Art		
Betriebsdruck	0 bis 120 bar		0 bis 400 bar		
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (außer 0510)		-20°C bis +180°C		
Anzugsdrehmoment	Anschluss	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	daN.m	0,10 bis 0,20	0,10 bis 0,20	0,15 bis 0,25	0,20 bis 0,35

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien ab.

Materialübersicht



Silikonfrei

Regelungen

DI: 97/23/EG (Modul DGRL A - Durchmesser > 25 mm)
DI: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)