

Schwenkverschraubungen

3-in-1: Neue Baureihe WHK



Schwenkverschraubungen werden überall dort eingesetzt, wo enge Bauraum-Verhältnisse bestehen und dennoch mit hohen Arbeitsdrücken gearbeitet wird. Das Parker-Schwenkverschraubungsprogramm umfasste bislang die Baureihen WH (hochdruckbeständig), SWVE (kompaktes Design) und DSVW (sehr gute Durchfluss-Eigenschaften).

Diese 3 Baureihen wurden jetzt zur neuen Baureihe WHK zusammengeführt, welche die Eigenschaften der bisherigen Schwenkverschraubungs-Typen in sich vereint.

Neben den Produktmerkmalen wurde auch die Produktsicherheit erhöht. So können durch das neue Design die Hohlverschrauben bei der Montage nicht mehr aus dem Körper fallen. Auch ein Verwechseln zwischen metrischen und zölligen Abmessungen ist nicht mehr möglich.



Kontakt:

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst Germany

Tel: +49 2131 4016-0
Fax: +49 2131 4016-9199

parker.germany@parker.com
www.parker.com

Produktmerkmale:

- Hochdruckbeständig (bis zu 420 bar)
- Kompaktes Design
- Weichdichtendes System mit hervorragenden Dicht-Eigenschaften
- Geringer Druckverlust durch optimales Hohlverschraubendesign mit Schrägbohrung
- 2-in-1 Dichtung: Metallisch-dichtende Variante lieferbar, wofür kein zusätzlicher metallischer Dichtring notwendig ist
- Verbesserte Sicherheit
- Verbessertes Lager-Management




ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Schwenkverschraubungen

3-in-1: Neue Baureihe WHK



Technische Daten:



	WH	SWVE	DSVW	NEU: WHK
Dichtungsarten	Metallisch/Weich	Metallisch/Weich	Metallisch	Metallisch/Weich
Max. Nenndruck (4-fache Sicherheit)	Bis zu 400 bar	Bis zu 250 bar	Bis zu 160 bar	Bis zu 420 bar
Kompaktheit/Design	+	+++	o	++
Durchfluss	+	-	+++	++