

Montagestopfen für Hydraulikrohre

Zur Abdichtung bei Wartungsarbeiten



Das Sortiment der unter dem Markennamen "Ermeto" auf dem Markt bekannten Rohre von Parker wird jetzt durch das Angebot von Montagestopfen abgerundet.


Bei Wartungsarbeiten an Hydraulikleitungen wird zunächst das Öl abgelassen. Während der Demontage fließen dennoch vermehrt Ölrückstände aus den Leitungen. Das austretende Öl verschmutzt neben der Anlage auch das Arbeitswerkzeug und kann evtl. gesundheitliche Schäden verursachen. Die nun eingeführten Montagestopfen schaffen hier Abhilfe.

Der Parker-Montagesstopfen hält Arbeitsbereiche frei von austretenden Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten und schützt somit Mensch und Umwelt. Die hochwertige, langlebige Elastomer Mischung aus TPE (55° Shore) ist extrem widerstandsfähig und kann in einem Temperaturbereich von -50 °C to + 120 °C eingesetzt werden.

Die Produktserie vervollständigt das Angebot für diesen Markt und zeigt noch einmal Parkers Kompetenz und Zuverlässigkeit als Systemlieferant. All dies bedeutet mehr Sicherheit und Leistungsfähigkeit für unsere Kunden.

Kontakt:



Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Tel.: +49 (0)2131 4016 0
Fax: +49 (0)2131 4016 9199
parker.germany@parker.com
www.parker.com



Die Montagestopfen sind in folgenden Größen erhältlich:

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt
RPLUG-BOX-02-10MM-20	BOX Size S für OD 2-10 mm	20 Stopfen/Box
RPLUG-BOX-06-22MM-10	BOX Size M für OD 6-22 mm	10 Stopfen/Box
RPLUG-BOX-14-42MM-4	BOX Size L für OD 14-42 mm	4 Stopfen/Box
RPLUG-BOX-MIX-10	Mixed Box für OD 2-42 mm	4x S, 4x M, 2x L

Anwendung:



ENGINEERING YOUR SUCCESS.